



ADAM'S HAND

Garantie de base incluse, comme indiqué sur la liste des prix

AH02 – C D Y – EE

C = Côté

D = Taille

**Y =
Poignet**

EE = Couleur

L = Gauche












S = Petit

1 = QDW

R = Droite

M = Moyen

3 = Poignet
court

Base (1 couleur)			Avancé* (3 couleurs)	Individuel* (5 couleurs)
Noir de jais		B1	A0	I0
Blanc clair		W1		
Teint naturel 1		N1		
Teint naturel 2		N2		
Teint naturel 3		N3		
Teint naturel 4		N4		
Teint naturel 5		N5		
Teint naturel 6		N6		
Teint naturel 7		N7		
Teint naturel 8		N8		
Teint naturel 9		N9		
Utilisez l'échantillon de couleur de base (CS01)			Utilisez l'échantillon complet de couleur (CS02)	



Gant de base

Gant avancé

Gant individuel

	Taille	Poignet	Couleur												Main de démonstration ?	Mont ant	
Main gauche	• Petite	<input type="checkbox"/> QDW	B1	W1	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	A0	I0	<input type="checkbox"/> Oui	
	• Moyenne	<input type="checkbox"/> Courte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non	
Main droite	• Petite	<input type="checkbox"/> QDW	B1	W1	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	A0	I0	<input type="checkbox"/> Oui	
	• Moyenne	<input type="checkbox"/> Courte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non	

* Pour commander le gant Avancé ou Individuel Adam's Skin Glove, sélectionnez le code couleur correspondant (respectivement A0 ou I0) puis choisissez les couleurs des gants en suivant le processus expliqué à la page suivante.


* Objectif de démonstration uniquement, pas pour les utilisateurs.



Comment compléter l'ordre de votre Gant Adam's Skin Advanced ou Individual

Suivez les instructions ci-dessous pour choisir les couleurs des gants :

1. Placez notre **échantillon de couleur complet (CS02)** sur la paume et à l'arrière du membre controlatéral de l'utilisateur, comme montré sur les photos suivantes, et complétez le tableau ci-dessous avec les codes des **échantillons de couleurs (I01 - I24)** et la **force de couleur correspondante*** qui correspondent le mieux aux tons de peau de l'utilisateur :
 - a. au cas où vous souhaitez commander le **gant Advanced (A0)**, indiquez les codes des **3 échantillons de couleurs** aux positions **A**, **B** et **C** dans les images ci-dessous avec la **force de couleur** correspondante ;
 - b. au cas où vous souhaitez commander le **gant Individuel (I0)**, indiquez les codes des **5 échantillons de couleurs** aux positions **A**, **B**, **C**, **D** et **E** dans les images ci-dessous avec la **force de couleur** correspondante.




INDIVIDUEL (5 couleurs)

Incluez les cheveux
(uniquement pour le gant individuel)

		INDIVIDUEL (5 couleurs)				
		A	B	C	D	E
		Doigts (dos)	Remis la main	Paume de main	Doigts (paume)	Poignet
Main gauche	Échantillon de couleur	I _	I _	I _	I _	I _
	Résistance de la couleur	I II III IV □ □ □ □	I II III IV □ □ □ □	I II III IV □ □ □ □	I II III IV □ □ □ □	I II III IV □ □ □ □
Main droite	Échantillon de couleur	I _	I _	I _	I _	I _
	Résistance de la couleur	I II III IV □ □ □ □	I II III IV □ □ □ □	I II III IV □ □ □ □	I II III IV □ □ □ □	I II III IV □ □ □ □

* **La résistance de la couleur (I, II, III ou IV)** est liée à l'épaisseur de l'échantillon de couleur. Utilisez l'image ci-dessous comme référence. **Note :** l'épaisseur du gant n'est pas affectée par la force de la couleur – seule la couleur du gant l'est.





2. Placez le membre controlatéral de l'utilisateur **sur une feuille blanche dans un environnement bien éclairé**, et prenez les photos suivantes, afin de nous guider lors de la fabrication du gant :

A - paume de main



B - Retour de main



C - Côté interne de la main




D - Côté externe de la main



E - Doigts - détails



F - Pouce - détail



Notes :

- comparé au gant Advance, le gant individuel rapporte également des détails tels que **les vaisseaux sanguins, les taches de rousseur, les cheveux (si sélectionné) et des détails similaires**. S'il vous plaît, en plus des photos précédentes, **prenez toute autre photo qui peut nous aider à mieux définir ces détails**.
 - Si l'utilisateur est amputé bilatéral, prenez **deux photos de l'avant et de l'arrière de son moignon**.
3. Envoyez-nous par e-mail les photos prises au point 2. avec le formulaire de commande rempli.



PIÈCES DE RECHANGE - Adam's Hand

Adam's Skin glove

Pour commander un ou plusieurs **Adam's Skin**, suivez le même procédé indiqué sur les pages précédentes pour Adam's Hand.

	Côté	Taille	Couleur													Montant
			B1	W1	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	A0	I0	
Gant 01	● Exact	● Petit	B1	W1	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	A0	I0	
	● À gauche	● Moyen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gant 02	● Exact	● Petit	B1	W1	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	A0	I0	
	● À gauche	● Moyen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gant 03	● Exact	● Petit	B1	W1	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	A0	I0	
	● À gauche	● Moyen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

INDIVIDUEL (5 couleurs)

		ADVANCED (3 couleurs)																			
		A				B				C				D				E			
		Doigts (dos)				Remis la main				Paume de main				Doigts (paume)				Poignet			
Gant 01	Échantillon de couleur	I __				I __				I __				I __				I __			
	Résistance de la couleur	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gant 02	Épaisseur de l'échantillon de couleur	I __				I __				I __				I __				I __			
	Résistance de la couleur	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gant 03	Épaisseur de l'échantillon de couleur	I __				I __				I __				I __				I __			
	Résistance de la couleur	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Basic Color Swatch



Code : CS01

Montant : _____

Complete Color Swatch



Code : CS02

Montant : _____



Adam's Hand - Prolongation de garantie*

Code	Description	Sélectionne une seule option
AH02-W1	Prolongation de garantie d'un an	
AH02-W2	Prolongation de garantie de 2 ans	
AH02-W3	Prolongation de garantie de 3 ans	

*En cas d'achat de la garantie prolongée Adam's Hand lors de l'achat de Adam's Hand, une réduction de 10 % sera appliquée sur le prix de l'extension de garantie.



WRIST LAMINATION KIT



Code	Taille de l'anneau de lamination	Montant
WL01-45	45 mm	
WL01-50	50 mm	

Ce qui inclut :

- Anneau de lamination
- Pièce de couplage
- Prise coaxiale 6 bandes

PIÈCES DE RECHANGE - Wrist Lamination Kit

Anneau de lamination

Code	Taille	Montant
LR01-45	45 mm	
LR01-50	50 mm	

Pièce d'accouplement

Code : CPIE

Montant : _____

Bouchon coaxial 6 bandes

Code : CPLU

Montant : _____

KIT DE LAMINATION POUR POIGNETS COURTS



Code : WL03
Montant : _____



BATTERY PACK



Couleur	Longueur du câble	Code	Montant
Beige	20 cm	BP02-P-20	
	60 cm	BP02-P-60	
Blanc	20 cm	BP02-W-20	
	60 cm	BP02-W-60	
Noir	20 cm	BP02-B-20	
	60 cm	BP02-B-60	

Ce qui inclut :

- 2x ThunderCell Battery
- 1x prise de ThunderCell Battery
- 1x câble de ThunderCell Battery pour la prise
- 1x kit de lamination de piles ThunderCell
- 1x chargeur de ThunderCell Battery - Chargeur mural
- 1x chargeur de ThunderCell Battery - Chargeur de toglvoiture

PIÈCES DE RECHANGE - Batterie

ThunderCell Battery

Couleur	Code	Montant
Beige	EB02-P	
Blanc	EB02-W	
Noir	EB02-B	

ThunderCell Battery Prise

Couleur	Code	Montant
Beige	ES01-P	
Blanc	ES01-W	
Noir	ES01-B	

Câble de ThunderCell Battery pour prise

Longueur	Code	Montant
20 cm	TC01-20	
60 cm	TC01-60	

Chargeur mural de ThunderCell Battery

Code : BC01
Montant : _____

Chargeur de voiture ThunderCell Battery

Code : BC02
Montant : _____



ELECTRODE PACK



Hz	Longueur du câble	Code	Montant
50	30 cm	EP02-50-030	
50	60 cm	EP02-50-060	
60	30 cm	EP02-60-030	
60	60 cm	EP02-60-060	

Ce qui inclut :

- 1x Wave Electrode + 1x outil d'ajustement de gain
- 1x câble Wave Electrode
- 2 jambes de suspension de rechange à Wave Electrode
- 1x Kit de fabrication d'électrodes

PIÈCES DE RECHANGE - Pack d'électrodes

Wave Electrode

Hz	Code	Montant
50	AE02-50	
60	AE02-60	

Câble Wave Electrode

Longueur du câble	Code	Montant
30 cm	AEC-030	
60 cm	AEC-060	

Kit de fabrication Wave Electrode


Code : MKAE00
Montant : _____

Pattes de suspension de rechange à Wave Electrode

Code : SL01
Montant : _____



REMOTE WAVE ELECTRODE PACK



Hz	Longueur du câble	Code	Montant
50	30 cm	EP03-50-030	
50	60 cm	EP03-50-060	
60	30 cm	EP03-60-030	
60	60 cm	EP03-60-060	

Ce qui inclut :

- 1x Amplificateur analogique + 1x outil d'ajustement du gain
- 3 petits dômes de Remote Wave Electrode
- 3x dômes de Remote Wave Electrode
- 1x câble de Wave Electrode
- 1x kit de fabrication de Remote Wave Electrode

PIÈCES DE RECHANGE - Pack de Remote Wave Electrode

Amplificateur analogique

Hz	Code	Montant
50	AA03-50	
60	AA03-60	

Câble Wave Electrode

Longueur du câble	Code	Montant
30 cm	AEC-030	
60 cm	AEC-060	

Kit de fabrication de Remote Wave Electrode

Code : MKAE03
Montant : _____

Dômes de Remote Wave Electrode (3 pièces dans chaque pack)

Épaisseur	Code	Montant de colis
2,5 mm	ED03-S	
3,5 mm	ED03-M	

Dômes et matériel COAPT ControlSeal™ (6 pièces dans chaque paquet)

Taille	Code	Montant de colis
Régulier	ELSF	
Grands	ELSG	



DEMO UNIT



Code : DU01

Montant : _____

MYO UNIT



Code : MU01

Montant : _____

TOOLBOX



Ce qui inclut :

- 3 tournevis Torx (TX6, TX8, TX10) ;
- Vis de remplacement (5x M2, 5x M2,5, 5x M3) ;
- Outil à électrodes ;
- Pince à épiler ;
- Coupe-fil ;
- Bloc-filetage ;
- Colle biocompatible ;
- Composé de silicone ;
- Gants ESD (taille M) ;
- Échantillon de couleur de base pour le gant Adam's Skin (CS01) ;
- Outil d'ajustement QDW ;

Code : TO01

Montant : _____